

**Krętliki DSS, Ø gwintu: M33X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

wysokość łba śruby A	61 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	19 mm
długość gwintu L	50 mm
szerokość krętlika G	33 mm
Ø łba C	70 mm
wysokość przegrody środkowej B	31 mm
wielkość ucha E	73 mm

grubość ucha F	149 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	104 mm
Ø gwintu	M33 × 3,5
Nośność WLL SF 4:1	10,5 t
Nośność WLL SF 5:1	8,5 t
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe