

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: F1630****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 F1630
GTIN	4045197966773
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 16 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm

długość całkowita: 75 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Kształt	F1630
opis kształtu	łukowy łagodny
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm

długość całkowita	75 mm
Ø chwytu	6 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø główki	16 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe