


HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: H0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 H0820
GTIN	4045197967350
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: płomieniowy (H)

Ø główki: 8 mm

długość główki L_1 : 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	64 mm
opis kształtu	płomieniowy (H)

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
oznaczenie uzębienia	Z7
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki L ₁	19 mm
Kształt	H0820
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	8 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe