



## Szczęki nośne wahliwe ruchome, Typ: 125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361338 125
GTIN	4250364403306
Klasa artykułu	34A

### Opis

#### Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania wkładek mocujących nr 361238; 361240; 361245; 361250 oraz wkładek mocujących nr 361160.

Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

#### Pasuje do :

Imadła nr 361290; 361302.

### Opis techniczny

szerokość szczęk b	189 mm
c	24 mm
c <sub>1</sub>	53,5 mm
wysokość szczęk h	20 mm
długość szczęk l	103,5 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych	330 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych	50 mm

maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych	489 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych	25 mm
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	Titan 2
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł