



Tarcze ściernie do przycinania, wersja wysokowydajna PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563165 125
GTIN	9009012018820
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Bardzo wytrzymała **tarcza tnąca o wysokiej wydajności** najnowszej generacji, zapewniająca komfortowe wycucie w procesie szlifowania, o nadzwyczajnej ostrości, dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchnię przyłożenia.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie rozdzielanie bez użycia dużej siły** i dużą oszczędność czasu. **Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.**

Specyfikacja:

A60R-BFP.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 1 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

specyfikacja	A60R-BFP
Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	1 mm
opis kształtu	proste
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s