



## Tarcze ścierne do przecinania, wersja wysokowydajna PREMIUM\*\*\* BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 178 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	563165 178
GTIN	9003172420424
Klasa artykułu	53T

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo wytrzymała **tarcza tnąca o wysokiej wydajności** najnowszej generacji, zapewniająca komfortowe wycucie w procesie szlifowania, o nadzwyczajnej ostrości, dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchnię przyłożenia. Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie rozdzielanie bez użycia dużej siły** i dużą oszczędność czasu. **Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.**

#### Specyfikacja:

##### A46R-BFP.

oznaczenie ziarnistości: A  
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %  
zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni  
zoptymalizowane dla materiału: INOX  
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s  
opis kształtu: proste  
Ø otworu: 22,23 mm  
opis kształtu: proste  
grubość tarczy: 1,6 mm  
Ø otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

opis kształtu	proste
specyfikacja	A46R-BFP
Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	1,6 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s