

**Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą., Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082861 1
GTIN	4049002020872
Klasa artykułu	04D

Opis**Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Pasuje do :

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 3,2 mm

do śrub/sworzni: M5-M6

pasują do: stal hartowana

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	3,2 mm
typ	1
do śrub/sworzni	M5-M6
pasują do	stal hartowana
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub

