

TURNUS**Imadła ręczne, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 863000 200 |
| GTIN | 4027474535612 |
| Klasa artykułu | 86F |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwane ze stali, szerokie szczęki pryzmowe. Wzmocnione ramiona połączone przegubowo, bez luzów, z ukrytą sprężyną rozwierającą. Wrzeciono z gwintem trapezowym i solidną nakrętką motylkową.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863100. Prosimy podać wielk. imadła.

szerokość szczęk: 65 mm

Rozstaw: 45 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------|
| długość całkowita | 200 mm |
| Rozstaw | 45 mm |
| szerokość szczęk | 65 mm |

Akcesoria

| | |
|-------------------|------------|
| Wrzeciono typ 200 | 863100 200 |
|-------------------|------------|

