



Ściernice do przycinania CERAMIC SGP STEEL, Ø tarczy: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563440 125
GTIN	4007220103920
Klasa artykułu	55T

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąska **tarcza tnąca o wysokiej wydajności** do szybkich cięć bez zadziorów, z małym obciążeniem termicznym i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem cięcia. Duża wydajność skrawania i ekstremalna wytrzymałość.

Specyfikacja:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
 zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
 opis kształtu: proste
 Ø otworu: 22,23 mm
 opis kształtu: proste
 grubość tarczy: 1 mm
 Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

opis kształtu	proste
---------------	--------

grubość tarczy	1 mm
Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s