



## Ściernice do przycinania CERAMIC SGP STEEL, Ø tarczy: 115 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	563440 115
GTIN	4007220103890
Klasa artykułu	55T

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo wąska **tarcza tnąca o wysokiej wydajności** do szybkich cięć bez zadziorów, z małym obciążeniem termicznym i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem cięcia. Duża wydajność skrawania i ekstremalna wytrzymałość.

#### Specyfikacja:

##### A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne  
 zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni  
 zoptymalizowane dla materiału: stal  
 maks. prędkość obwodowa: 80 m/s  
 opis kształtu: proste  
 Ø otworu: 22,23 mm  
 opis kształtu: proste  
 grubość tarczy: 1 mm  
 Ø otworu: 22,23 mm

### Opis techniczny

opis kształtu	proste
---------------	--------

Ø tarczy	115 mm
grubość tarczy	1 mm
Ø otworu	22,23 mm
specyfikacja	CERAMIC SGP STEEL
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s