



Masywne wysokowydajne ściski ze stali z ruchomą nakładką, rozstaw: 600mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	861310 600
GTIN	4008158007649
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwany stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeczono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeczono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką. Uchylne w zakresie do 35°.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn, do zastosowania w ślusarniach itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. **Maks. siła mocowania do ok. 22000 N.**

Opis techniczny

Rozstaw	600 mm
przekrój prowadnicy	40×20 mm

wysięg	175 mm
masa	7,2 kg
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Śruba z przetyczką i nakładką dociskową	861340
Nakładka dociskowa z częściami do mocowania	861130