

Mahr**Cyfrowy mikrometr kabłąkowy IP65, z wyjściem danych, pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421318 0-25
GTIN	4059192058432
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wysokości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zatrzymywania wyniku pomiaru, w celu ułatwienia odczytu. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z pokrętkiem do szybkiego nastawiania. Lakierowany kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu.

Dzięki komfortowym **wskazaniom tolerancji z dodatkowymi wartościami granicznymi, sygnalizującymi ostrzeżenie**, pracownik obsługi otrzymuje informację, w którym miejscu pola tolerancji znajdują się wymiary mierzonego przedmiotu.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

odczyt: 0,00005 cal

granica błędu: 2 μ m

Ø wrzeciona: 6,5 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B1
odczyt	0,00005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
granica błędu	2 µm
Liczba dołączonych baterii	1
skok wrzeciona	0,5 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2

498941 USB2