



Szczęki schodkowe ruchome, dla typu: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361450 160
GTIN	4250364403382
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Wielk. 90, 125 i 160 z **systemem szybkowymiennym na klik**, przy nr 361440 tylko w rozm. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.

W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950 / 1960 / 1970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do :

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

1 szczęka stopniowa.

szerokość szczęk b: 160 mm

wysokość szczęk h: 50 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość szczęk l: 81,2 mm

długość l₁: 64 mm

Pasujące do kodu barwnego: TC

Opis techniczny

długość l_1	64 mm
wysokość h_1	25 mm
wysokość szczęk h	50 mm
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	NC8
szerokość szczęk b	160 mm
długość szczęk l	81,2 mm