

**Para rękawic Sahara® 100, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094413 10
GTIN	4008198710004
Klasa artykułu	04Q

Opis**Wykonanie:**

Sahara® 100. Rękawice z bawełnianego trykotu z tkanym mankietem i nitylową powłoką na długości 3/4, do ochrony i wygodnej pracy w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem i wilgotnymi. **Standard Oeko-Tex 100** i wg EU 1935/2004 nadają się do **kontaktu ze środkami spożywczymi**. Nadają się zwłaszcza do kontaktu z częściami mokrymi albo zaolejonymi, do prac ślusarskich, ogrodniczych i budowlanych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Bez silikonu

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

EN 388:2016: 3111X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: żółte

Opis techniczny

oddychanie	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	tak
dopasowany kształt	dobry
masa	40,8 g
Ochrona przed gorącem	brak
rozmiar rękawic	10
materiał powłoki	nitryl
wyczucie przy dotyku	umiarkowany
pryczepność na mokro	bardzo dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	Bez silikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 388:2016	3111X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	żółte