

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-528, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094487 10
GTIN	10076490448582
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-528. Lekkie i przyjazne dla skóry rękawice odporne na przecięcie, z przędzą INTERCEPT™ **wykonane w technologii tkania 18 Gauge**, zapewniającej swobodę ruchu palców i możliwość chwytania małych - również nieco zaolejonych części.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 3X32B

materiał podłoża: INTERCEPT™

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarne / niebieskie

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
nie zawierają silikonu	tak
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	3X32B
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarne / niebieskie
Stopień ochrony przed przecięciem	B