

**Ansell****Para rękawic HyFlex® 11-541, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094563 8
GTIN	10076490458598
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

HyFlex® 11-541. Bardzo lekkie rękawice, wykonane w technologii tkania 18 Gauge, przy jednocześnie wysokiej ochronie przed przecięciem (klasa D wg EN 388:2016), ze względu na połączenie przędzy INTERCEPT™ i KEVLAR®. Cienka, a mimo to wytrzymała powłoka z pianki nitylowej. Zwłaszcza do montażu małych części metalowych o ostrych krawędziach.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: D

EN 388:2016: 4X21D

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: INTERCEPT™, Kevlar

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarno-szare

nie zawierają silikonu: tak

**Opis techniczny**

nie zawierają silikonu	tak
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Właściwości rękawic	bez silikonu
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™, Kevlar
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	D