

**Ansell****Para rękawic HyFlex® 11-542, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094568 11
GTIN	10076490449596
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

HyFlex® 11-542. Rękawice o szczególnie dużej odporności na przecięcie, odpowiadającej klasie F wg nowej EN 388:2016. Mała masa zapewnia wysoki komfort użytkowania i dobrą swobodę ruchu palców. Oddychający grzbiet rękawic i niewrażliwa na zanieczyszczenia powłoka nitylowa pozwalają na krótkotrwałe dotykane gorących przedmiotów o temperaturze do 100°C.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Stopień ochrony przed przecięciem: F

EN 388:2016: 4X32F

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: INTERCEPT™

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarne

nie zawierają silikonu: tak

**Opis techniczny**

nie zawierają silikonu	tak
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4X32F
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	F