

uvex**Para rękawic uvex phynomic C5, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094548 11
GTIN	4048612051733
Klasa artykułu	04U

Opis**Wykonanie:**

uvex phynomic C5. Lekkie rękawice odporne na przecięcie, zapewniające dobre czucie w palcach, pokryte hydrofobową i elastyczną powłoką polimerową na bazie wody. Bardzo dobre właściwości chwytne w suchym i lekko wilgotnym środowisku pracy. Nadają się również do kontaktu ze skórą wrażliwą (potwierdzone dermatologicznie).

Seria uvex phynomic. Szczególnie lekkie, elastyczne rękawice odporne na przecięcie o dobrym dopasowaniu. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane jest dobre czucie. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: PU
zakres zastosowania: Allround
kolor: szare / niebieskie

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	PU
zakres zastosowania	Allround
kolor	szare / niebieskie
Stopień ochrony przed przecięciem	C