

**uvex****Para rękawic uvex phynomic C5, rozmiar rękawic: 8**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	094548 8
GTIN	4048612051702
Klasa artykułu	04U

## Opis

### Wykonanie:

uvex phynomic C5. Lekkie rękawice odporne na przecięcie, zapewniające dobre czucie w palcach, pokryte hydrofobową i elastyczną powłoką polimerową na bazie wody. Bardzo dobre właściwości chwytne w suchym i lekko wilgotnym środowisku pracy. Nadają się również do kontaktu ze skórą wrażliwą (potwierdzone dermatologicznie).

**Seria uvex phynomic.** Szczególnie lekkie, elastyczne rękawice odporne na przecięcie o dobrym dopasowaniu. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane jest dobre czucie. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: PU  
zakres zastosowania: Allround  
kolor: szare / niebieskie

## Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	PU
zakres zastosowania	Allround
kolor	szare / niebieskie
Stopień ochrony przed przecięciem	C