

Hartig

**Mikrometr, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanyymi.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Zastosowanie:**

Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5 µm nadają się szczególnie do kontroli jakości.

**Opis techniczny**

odczyt	0,005 mm
Kalibracja	B1
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
granica błędu	1,5 µm
Ø bębena pomiarowego	25 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane
Ø wrzeciona	8 mm
norma	Norma zakładowa
grzechotka precyzyjna	tak

izolowana osłona dłoni	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25