

Hartig

**Mikrometr, zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanyymi.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Zastosowanie:**

Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5  $\mu$ m nadają się szczególnie do kontroli jakości.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,005 mm
granica błędu	2 $\mu$ m
Kalibracja	B1
$\varnothing$ bębena pomiarowego	25 mm
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane
$\varnothing$ wrzeciona	8 mm
norma	Norma zakładowa

grzechotka precyzyjna	tak
izolowana osłona dłoni	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100