

HOLEX**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 C0820
GTIN	4045197973924
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 19 mm

długość całkowita: 63 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	63 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	8 mm
opis kształtu	walc. okr.
długość główki L ₁	19 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe