

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: F0618****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
długość całkowita	50 mm
opis kształtu	łukowy łagodny
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	18 mm
oznaczenie uzębienia	INOX

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe