



## Ściągacz dwuramienny, typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880100 5
GTIN	4021176009846
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (**do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego**). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych  $\varnothing$  ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

#### Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 750 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 340 - 1000 mm

głębokość mocowania do: 700 mm

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	750 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	340 - 1000 mm
głębokość mocowania do	700 mm

