



## Ściągacz uniwersalny, trójramienny



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880030
GTIN	4021176480416
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Poprzez samozaciskowe osadzenie ramion wzrost siły zacisku jest proporcjonalny do siły ściągania.

#### Zastosowanie:

Sprężyste działanie ramion i wąska konstrukcja ściągacza umożliwiają zastosowanie również w trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 20 - 150 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

moc: 2,5 t

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	20 - 150 mm
moc	2,5 t
głębokość mocowania do	150 mm
liczba haków	3

maksymalny moment obrotowy	35 Nm
Zewnętrzny sześciokąt	10 mm
masa	1,16 kg
Rodzaj produktu	Ściągacz trójramienny