



## Cyfrowy głębokościomierz IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	418746 300
GTIN	2050001949707
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości). Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

#### w dostawie::

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2. Mostek pomiarowy.

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

Opakowanie: Stabilny pojemnik

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12×4 mm

### Opis techniczny

Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
z bateriami / akumulatorkami	1× 081560, wielk. CR2032
liczba baterii	1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
odczyt	0,01 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	8 mm
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
granica błędu	0,03 mm
długość mostka	100 mm
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe typ USB2

498948 USB2