

Ansell**Para rękawic Hycron® 27-607, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094430 10
GTIN	1007649048808
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria Hycron®. **Wytrzymałe rękawice** z bawełnianego jerseyu, z nitylową powłoką, do prac o dużych wymaganiach. Duża odporność na materiały ostrokrawężdiowe i ścierne. Mocniejsze i bardziej elastyczne niż wykonane z PVC, trzykrotnie trwalsze niż cięższe rękawice skórzane.

Skutecznie chronią przed smarami i olejem.Nadają się zwłaszcza do surowych odlewów, kształtek z tworzywa sztucznego, stali prętowej, blach, kabli do przesyłu dużych mocy, materiałów budowlanych, surowego drewna.

Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieskie

Opis techniczny

masa	57 g
dopasowany kształt	dobry
rozmiar rękawic	10
pryczepność na mokro	dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
oddychanie	umiarkowany
Ochrona przed gorącem	brak
nie zawierają silikonu	tak
wycucie przy dotyku	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	nie
materiał powłoki	nitryl
Seria	Hycron®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieskie