

**Imadła ręczne do maszyn, długość całkowita: 180mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863600 180
GTIN	4027474529109
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie mocna konstrukcja. Ramiona ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego o dużej twardości, ocynkowane. Szerokie szczęki pryzmowe; grube ramiona połączone przegubowo, bez luzów; zabudowana sprężyna rozwierająca. Wrzeciono z gwintem trapezowym, nakrętką 6-kątną i korbką.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863700. Przy zamawianiu części zamiennych podawać wielkość imadła ręcznego maszyny.

Opis techniczny

Rozstaw	40 mm
długość całkowita	180 mm
szerokość szczęk	70 mm
Rodzaj produktu	Imadło ręczne

Aksesoria

Wrzeciono Typ 180

863700 180