

**Tarcza polerska ziarno 150 (SiC), tarczy × szerokość: 100X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552014 100X20
GTIN	4045197975294
Klasa artykułu	51G

Opis**Wykonanie:**

Wysoko elastyczne tarcze polerskie z poliuretanu. z ziarnem szlifierskim SiC.

Zastosowanie:

Do polepszenia jakości powierzchni, efekownego szlifowania i lekkiego usuwania zadziorów. Miękkie i elastyczne wiązanie PU umożliwia dobre dopasowanie do obrabianego elementu.

wskazówka:

Dalsze wymiary i ziarna dostępne na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu: 25 mm

Ø otworu: 25 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3820 min⁻¹

Opis techniczny

Ø tarczy	100 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3820 min ⁻¹
grubość tarczy	20

Ø otworu	25 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC

Akcesoria

Trzpień mocujący liczba mocowanych tarcz 1-2	556380 1-2
Zestawy pierścieni redukcyjnych otworu ściernicy 25 mm	596000 25