



## Szlifierki proste akumulatorowa, Oznaczenie producenta: 71230162



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe.
- Cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji.
- Wielowymiarowa ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
- Chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki.

Odporna na kurz i mocna **szlifierka prosta akumulatorowa** z krótką szyjką wrzeciona

#### Norma:

- niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik EC z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury
- maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe
- cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji
- szeroka ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem

- **chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki.**

**w dostawie::**

Wraz z tulejką zaciskową Ø 6 mm, po 1 kluczu widelcowatym SW13 i SW17, walizka transportowa.

**wskazówka:**

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do Ø 12 mm.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. pod nr 073835 i nast.

Opakowanie: Walizka transportowa

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 12 V

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

oznaczenie producenta: AGSZ 18-280 BL Select

Napięcie akumulatorów: 18 V

zakres prędkości obrotowej: 9000 - 28000 min<sup>-1</sup>

Maksymalna Ø tulejek zaciskowych: 8 mm

masa: 1,4 kg

maks. wibracje wg EN: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	AGSZ 18-280 BL Select
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
masa	1,4 kg
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	8 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
konstrukcja silnika	bezszybowy
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
ID producenta	71230162
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
Opakowanie	Walizka transportowa

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów typ FE30	073845 FE30
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073836 FE18
Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 6 mm	077268 6
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE12 V	073836 FE12
Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 8 mm	077268 8
Ładowarki akumulatorów typ FE50	073845 FE50