

**Garant**

**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., mała główka, KW, Długość całkowita: 125mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 726180 125    |
| GTIN             | 4045197976475 |
| Klasa artykułu   | 71B           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.

**Opis techniczny**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| do cięcia drutu miedzianego do Ø | 0,1 - 1 mm       |
| długość całkowita                | 125 mm           |
| długość robocza                  | 10 mm            |
| szerokość główki                 | 10 mm            |
| właściwości elektrostatyczne     | EGB/ESD          |
| skos ostrza                      | Bez fazki ostrza |
| Atrybut nazwy produktu           | KW               |
| Rodzaj produktu                  | Szczypce tnące   |

