

**Suwmiarka cyfrowa Ultra Light, pomiarowy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415542 2000
GTIN	7640125712728
Klasa artykułu	46A

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo lekka suwmiarka. Prowadnica z aluminiowego kształtownika o przekroju zamkniętym, wzmocniona czterema hartowanymi i szlifowanymi prętami stalowymi. Bardzo duży wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 20 mm. Szczęki do pomiarów zewn. z hartowanej stali nierdzewnej, powlekaney tytanem. Ograniczenie stałego nacisku mierniczego (7,5 – 11,5 N). Wymienne wałeczki walcowe do pomiarów wewnętrznych. Funkcje: Preset, Max-/Min-, Delta, wyświetlenie górnej i dolnej granicy tolerancji.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 2 kołki do pomiarów wewnętrznych na szczęce.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 67

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,12 mm

długość szczęk: 202 mm

masa: 2,5 kg

Opis techniczny

długość szczęk	202 mm
----------------	--------

Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
granica błędu	0,12 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
masa	2,5 kg
norma	norma zakładowa
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------