



Suwmiarka cyfrowa Ultra Light, pomiarowy: 3000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	415542 3000
GTIN	7640125712841
Klasa artykułu	46A

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekka suwmiarka. Prowadnica z aluminiowego kształtownika o przekroju zamkniętym, wzmocniona czterema hartowanymi i szlifowanymi prętami stalowymi. Bardzo duży wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 20 mm. Szczęki do pomiarów zewn. z hartowanej stali nierdzewnej, powlekanej tytanem. Ograniczenie stałego nacisku mierniczego (7,5 – 11,5 N). Wymienne wałeczki walcowe do pomiarów wewnętrznych. Funkcje: Preset, Max-/Min-, Delta, wyświetlenie górnej i dolnej granicy tolerancji.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 2 kołki do pomiarów wewnętrznych na szczęce.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 67

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,2 mm

długość szczęk: 202 mm

masa: 3,2 kg

Opis techniczny

norma

norma zakładowa

Kalibracja	A1
granica błędu	0,2 mm
długość szczęk	202 mm
zakres pomiarowy	0 - 3000 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,0005 cal
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	20 mm
odczyt	0,01 mm
masa	3,2 kg
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3000 mm	011030 3000
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------