

**Ansell****Para rękawic Hycron® 27-607, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094430 11
GTIN	10076490498792
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Seria Hycron®. **Wytrzymałe rękawice** z bawełnianego jerseyu, z nitylową powłoką, do prac o dużych wymaganiach. Duża odporność na materiały ostrokrawężdiowe i ścierne. Mocniejsze i bardziej elastyczne niż wykonane z PVC, trzykrotnie trwalsze niż cięższe rękawice skórzane.

**Skutecznie chronią przed smarami i olejem.**Nadają się zwłaszcza do surowych odlewów, kształtek z tworzywa sztucznego, stali prętowej, blach, kabli do przesyłu dużych mocy, materiałów budowlanych, surowego drewna.

Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

**Norma:**

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	11
pryczepność na mokro	dobry
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
masa	57 g
wyczucie przy dotyku	umiarkowany
Ochrona przed gorącem	brak
oddychanie	umiarkowany
nie zawierają silikonu	tak
materiał powłoki	nitryl
dopasowany kształt	dobry
Seria	Hycron®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieskie