

Garant**Oprawki do stempli metrycznych $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing chwytu: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293026 40
GTIN	4045197977427
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wyposażenie: Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.

Wyposażenie: Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Pasuje do :

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

wskazówka:

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej \varnothing stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 76 mm

dł. całkowita L_1 : 50 mm

Opis techniczny

L	76 mm
dł. całkowita L_1	50 mm
\varnothing chwytu	40 mm

Ø suwaka	16 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie