



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880450 3
GTIN	4021176756634
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 180 - 340 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	180 - 340 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	250 mm
głębokość mocowania do	200 mm