



Ściągacz dwuramienny, typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880930 4
GTIN	4021176956317
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnięta jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 350 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 195 - 365 mm

głębokość mocowania do: 250 mm

Opis techniczny

głębokość mocowania do	250 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	195 - 365 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	350 mm

