



## ściągacze z bocznym jarzmem, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	881200 3
GTIN	4021176028403
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Specjalnie ukształtowane pazury ramion w połączeniu z kabłąkiem mocującym umożliwiają luzowanie łożysk (nr 881180).

#### Zastosowanie:

do ściągania kół zębatach, zębników dźwigni kierownicy itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 50 - 150 mm

głębokość mocowania do: 140 mm

moc: 7,5 t

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	50 - 150 mm
moc	7,5 t
głębokość mocowania do	140 mm
maksymalny moment obrotowy	175 Nm
Zewnętrzny sześciokąt	24 mm

liczba haków	2
masa	3,16 kg
Rodzaj produktu	Ściągacz dwuramienny