



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880400 10
GTIN	4021176644856
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Radelkowane pokrętki do ręcznego, szybkiego i bezpośredniego mocowania i luzowania haków.

Zastosowanie:

Uniwersalne do ściągania łożysk, kół zębatach itp. Mogą być używane jako ściągacze wewnętrzne i zewnętrzne.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 120 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 70 - 180 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	70 - 180 mm
głębokość mocowania do	100 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	120 mm

