



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880400 2
GTIN	4021176644931
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Radelkowane pokrętki do ręcznego, szybkiego
i bezpośredniego mocowania i luzowania haków.

Zastosowanie:

Uniwersalne do ściągania łożysk, kół zębatach itp. Mogą być używane jako ściągacze wewnętrzne i zewnętrzne.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 160 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 100 - 220 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	100 - 220 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	160 mm
głębokość mocowania do	150 mm

