



## Ściągacze i oddzielacze, dwuramienne, typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	881500 2
GTIN	4021176030468
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Z jednej strony pazury do oddzielania (odrywania) zapieczonych części, z drugiej tradycyjne łapy do ściągania. Oddzielanie odbywa się przez wsunięcie pazurów pomiędzy łożysko a wał i dociągnięcie śruby, które powoduje całkowite oddzielenie łożyska.

#### Zastosowanie:

Do ściągania trudno dostępnych pierścieni łożysk kulkowych, kół zębatych itp. Znajduje zastosowanie w tych przypadkach, w których z powodu braku miejsca nie można stosować ściągaczy tradycyjnych.

Rozstaw: 135 mm

głębokość mocowania do: 270 mm

### Opis techniczny

Rozstaw	135 mm
głębokość mocowania do	270 mm

