



## ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880950 1
GTIN	4021176006616
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągnięcia i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest **z dużą siłą**, dzięki czemu **odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe**.  
tylko do ściągnięcia zewnętrznego.

#### Zastosowanie:

Do ściągnięcia szczególnie mocno zakleszczonych łożysk, <BR/>kół zębatych, kół pasowych i tym podobnych części.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 100 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

moc: 6 t

### Opis techniczny

moc	6 t
rozstaw ściągacza zewnętrznego	100 mm
głębokość mocowania do	100 mm

