



## Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, typ: 20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880400 20
GTIN	4021176645013
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Radelkowane pokrętki do ręcznego, <B>szybkiego <BR/>i bezpośredniego mocowania i luzowania</B> haków.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne do ściągania łożysk, kół zębatach itp. Mogą być używane jako ściągacze wewnętrzne i zewnętrzne.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 200 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 100 - 260 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	100 - 260 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	200 mm
głębokość mocowania do	150 mm

