

**Ogrodniczki ostrzegawcze Plaline, żółty / cynk, Rozmiar odzieżowy DE: 50****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091778 50 |
| GTIN | 4030913942650 |
| Klasa artykułu | 09R |

Opis**Wykonanie:**

Ostrzegawcze spodnie ogrodniczki z mieszanej tkaniny..

- **Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kieszonka na piersi z matką i zapięciem na zamek.**
- **Regulacja szerokości paska z guzikiem od jeansów.**
- **Szelki z wkładką z elastycznej gumy.**
- **Zaczepty do uprząży bezpieczeństwa na szelkach.**

Norma:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

wskazówka:

Ogrodniczki ostrzegawcze w kombinacji kolorystycznej **pomarańcz / cynkowy** pod nr 091779.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

skład tkaniny: 75% poliestru

skład tkaniny: 25% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 290 g/m²

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

pranie: Pranie bielizny kolorowej w 40 #
norma: EN ISO 20471

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| skład tkaniny | 75% poliestru |
| skład tkaniny | 25% bawełny |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m ² |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 # |
| wybielanie | nie wybielać |
| czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie |
| suszenie | nie suszyć w bębnie |
| Prasowanie | nie prasować |
| kolor | żółty / cynk |
| norma | EN ISO 20471 |