



ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, typ: 2



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 880950 2 |
| GTIN | 4021176006791 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągnięcia i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest **z dużą siłą**, dzięki czemu **odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe**.
tylko do ściągnięcia zewnętrznego.

Zastosowanie:

Do ściągnięcia szczególnie mocno zakleszczonych łożysk, kół zębatach, kół pasowych i tym podobnych części.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 150 mm

głębokość mocowania do: 125 mm

moc: 8 t

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| rozstaw ściągacza zewnętrznego | 150 mm |
| głębokość mocowania do | 125 mm |
| moc | 8 t |

