



## Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880400 3
GTIN	4021176645198
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Radelkowane pokrętkła do ręcznego, <B>szybkiego <BR/>i bezpośredniego mocowania i luzowania</B> haków.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne do ściągania łożysk, kół zębatach itp. Mogą być używane jako ściągacze wewnętrzne i zewnętrzne.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 180 - 340 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

### Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	250 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	180 - 340 mm
głębokość mocowania do	200 mm

