

**Garant****Szczotka talerzowa, węgiel krzemowy (SiC), Ø 50 mm, Ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575006 120
GTIN	4045197977700
Klasa artykułu	51P

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki talerzowe z **bardzo gęstą szczecinią szlifierską (pokrycie pełne)** zalane na stałe w talerzu z tworzywa. **Wysoka stabilność kształtu** dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.

Z nakrętką podłużną do mocowania na uchwycie głowicy pomiarowej (DIN 6357) i uchwytach frezarskich kombi (DIN 6358).

Oblamowanie kuliste, do trudno dostępných miejsc. Duża elastyczność.

szczecina nylonowa z bardzo wysokim **udziałem ziarna karborundu** do uniwersalnego stosowania.

**Zalety:**

- **obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania**
- **powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu**
- **bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu**
- **szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów**
- **bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne **usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna** po frezowaniu, **wykończenie powierzchni** np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

**wskazówka:**

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu  $d_1$ : 16 z rowkiem mm

ziarnistość: średni

wysokość pokrycia: 0,6 mm

**Opis techniczny**

ziarnistość	120
wysokość pokrycia	0,6 mm
ziarnistość	średni
posuw	800 - 3000 mm/min
Dostawienie	0,3 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 50 mm
Ø szczotki $D_1$	50 mm
Ø tarczy $D_2$	45 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
długość drutu $L_3$	30 mm
Ø powierzchni roboczej	50 mm
Ø otworu $d_1$	16 z rowkiem mm
zalecana prędkość obrotowa	1500 - 2500 $\text{min}^{-1}$
maksymalna prędkość obrotowa	4500 $\text{min}^{-1}$
Rodzaj produktu	Szczotka talerzowa

**Akcesoria**

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 16 mm

575096 16