



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, typ: 30



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 880400 30 |
| GTIN | 4021176645273 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Radelkowane pokrętkła do ręcznego, szybkiego
i bezpośredniego mocowania i luzowania haków.

Zastosowanie:

Uniwersalne do ściągania łożysk, kół zębatach itp. Mogą być używane jako ściągacze wewnętrzne i zewnętrzne.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 350 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 180 - 440 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------------|
| rozstaw ściągacza zewnętrznego | 350 mm |
| rozstaw ściągacza wewnętrznego | 180 - 440 mm |
| głębokość mocowania do | 200 mm |

