



## Ściągacz dwuramienny, typ: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880930 10
GTIN	4021176923784
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnana jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

#### Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 120 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 55 - 105 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

### Opis techniczny

głębokość mocowania do	100 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	55 - 105 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	120 mm

