



## ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	880960 5
GTIN	4021176850684
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągnięcia i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest **z dużą siłą**, dzięki czemu **odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe**.  
do ściągnięcia zewnętrznego **oraz** wewnętrznego.

#### Zastosowanie:

Do ściągnięcia szczególnie mocno zakleszczonych łożysk, kół zębatach, kół pasowych i tym podobnych części.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 30 - 350 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 300 - 425 mm

głębokość mocowania: 50 mm

głębokość mocowania do: 275 mm

moc: 10 t

### Opis techniczny

głębokość mocowania do	275 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	300 - 425 mm

głębokość mocowania	50 mm
rozstaw ściągarza zewnętrznego	30 - 350 mm
moc	10 t